

# Dispositivo di indirizzamento manuale ASI-5/ASI-3

## Dispositivo di indirizzamento manuale ASI-5/ASI-3

per indirizzare  
i moduli ASI di tutte le specifiche ASI fino ad ASI-5



(Figura simile)

Il dispositivo di indirizzamento manuale ASI-5/ASI-3 è un dispositivo compatto utilizzato per l'indirizzamento dei moduli ASI di tutte le specifiche ASI (2.0, 2.1, 3.0 e ASI-5).

Il collegamento elettromeccanico avviene tramite uno dei due connettori di indirizzamento presenti sul dispositivo che consentono l'indirizzamento dei moduli ASI dalla specifica 2.0 fino ad ASI-5.

La fornitura comprende il dispositivo di indirizzamento manuale ASI-5/ASI-3, il cavo di ricarica da USB-A a USB-C e i cavi di indirizzamento per indirizzare i moduli ASI-5 o ASI-3 (tutti i cavi di collegamento possono essere ordinati come accessori).

Cod. art.	BW4773
Impiego	messa in servizio
Display	display a colori (RGB OLED)
Tastiera	tastiera a membrana, 6 tasti
Interfaccia/Collegamento	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x collegamento per spina jack</li><li>• 1 x collegamento per spina cava</li><li>• 1 x collegamento USB-C</li></ul> protetto contro il corto circuito e il sovraccarico
Alimentazione <sup>(1)</sup>	tramite supercondensatore tempo di ricarica: ricarica completa in circa 30 minuti, sufficiente per ≥120 operazioni di lettura/scrittura, già 10 minuti di tempo di ricarica sono sufficienti per assegnare 70 indirizzi ASI (ad esempio AB, Single, ASI-5)
Tempo di funzionamento	≥ 120 operazioni di lettura/ scrittura con supercondensatore a piena carica
Grado di protezione secondo EN 60529	IP20
Temperatura di funzionamento	0 °C ... +50 °C
Temperatura di immagazzinamento	-20 °C ... +55 °C
Peso	circa 140 g (senza cavi)
Dimensioni (L / A / P in mm)	60 / 130 / 35
Fornitura	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dispositivo di indirizzamento manuale ASI-5/ASI-3 (BW4708)</li><li>• Cavo di indirizzamento ASI-5, spina jack a spina jack, 1,5 m (BW4711)</li><li>• Cavo di indirizzamento ASI-3, spina cava a spina cava, 1,5 m (BW4712)</li><li>• Cavo di ricarica USB-A a USB-C, 1 m (BW4713)</li><li>• Cavo di indirizzamento ASI-5/ASI-3, spina cava a connettore M12, diritto, 5 poli, 1,5 m (BW4732)</li></ul>

<sup>(1)</sup> Alimentazione tramite cavo di ricarica USB-A a USB-C (BW4713).

Alimentatore USB-A per 115 V/ 230 V (BW4714) è disponibili separatamente (vedi accessori).

### Accessori

- Cavo di indirizzamento ASI-5, spina jack a spina jack, 1,5 m (BW4711)
- Cavo di indirizzamento ASI-3, spina cava a spina cava, 1,5 m (BW4712)
- Cavo di ricarica USB-A a USB-C, 1 m (BW4713)
- Alimentatore USB-A per 115 V/ 230 V (BW4714)
- Cavo di indirizzamento ASI-5/ASI-3, spina cava a cavi di collegamento, 1,5 m (BW4731)
- Cavo di indirizzamento ASI-5/ASI-3, spina cava a connettore M12, diritto, 5 poli, 1,5 m (BW4732)